

## BS-ROLLEN spoorkranswiel

BS ROLLEN

draagvermogen 900 kg, banden grijs gietijzer in blauw, diameter 125 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 52 x 20 mm

Artikelnummer: 713569



## BS-ROLLEN Spoorkranswiel

spoorkranswiel

- geschikt voor vloertype: glad/effen, ruw/effen
- draagvermogen 900 kg
- banden grijs gietijzer in blauw
- diameter 125 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 52 x 20 mm
- velg zonder draadvangkappen

### Technische details

transporttechniek	rollen	naafboorgat	20 mm
roltype	spoorkranswiel	wielbreedte met spoorkrans	46 mm
banden	grijs gietijzer	loopbreedte zonder spoorkrans	36 mm
kleur banden	blauw	wiel-Ø	125-145 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	rem	zonder
wiellager	kogellager	draadvangkappen	nee
draagvermogen	900 kg	kleur velg	blauw
elektrisch geleidend	nee	gewicht	2,8 kg
naaflengte	52 mm		

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken