

mato

Bomba de engrasar neumática Lube-Shuttle®, 400 g



Datos de pedido

Número de pedido	083587
GTIN	4016553037307
Clase de artículo	08H

Descripción

Ejecución:

Bombas de engrasar neumáticas monomanuales con balance excepcional. **Sistema de disparo individual para el control óptimo de la grasa (1 cm³/embolada)**, multiplicación de presión 1:60.

Llenado con cartuchos Lube-Shuttle® (contenido: 400 g).

Adeuada para grasas de hasta la clase NLGI 3 y temperaturas muy bajas.

Suministro:

Incluye manguera blindada de goma y boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazas.

Descripción técnica

Presión de trabajo	400 bar
Presión de prueba	800 bar
Rosca de conexión tubo flexible	R1/8 pul
Margen de operación de suministro de aire comprimido	3 - 8 bar
Suministro de energía	Operado por aire comprimido
Atributo del nombre de producto	400 g
Tipo de producto	Bomba de grasa

Accesorios

Tubo de boquilla con boquilla universal Rosca de conexión 1/8	083583 1/8
Tubo de boquilla con boquilla en punta Rosca de conexión 1/8	083584 1/8
Tubo flexible blindado con boquilla de agarre hidráulica de 4 mordazas Rosca de conexión 1/8	083586 1/8
Tubo flexible blindado con acoplamiento deslizante Rosca de conexión 1/8	083588 1/8
Boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazas Rosca de conexión 1/8	083589 1/8
Boquilla de sujeción hidráulica de 4 mordazassafeLOCK Rosca de conexión 1/8	083596 1/8