

## 30818-517 FRONTPLATTE, UNGESCHIRMT, 6 HE, 3 TE, 2,5 MM, AL, ELOXIERT, UNBEHANDELTE KANTEN



### PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Partial width front panel, Al, 2,5 mm

Al, clear anodized, untreated edges

### PRODUKTMERKMALE

---

Zubehör-Typ: Frontplatte

Typ: Frontplatten ohne Griff

Griff-Typ: Keine

Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene

EMV-Schirmung: Nein

Material: Aluminium

Oberfläche - Frontseite: Eloxier

Oberfläche - Rückseite: Eloxier

Behandelte Schnittkanten: Nein

Höhe: 6-HE

Höhe: 261,8 mm

Breite: 3 TE

Breite (mm): 14,9 mm

Tiefe: 2,5 mm

Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE-1101.1/10

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Frontplatte, eloxiert, mit blanken Schnittkanten, ungeschirmt. Die Platten ermöglichen die Montage auf Modulschienen.

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

### Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische  
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)



Unser starkes Markenportfolio:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**