

Termékinformációk

81 13 250

Szifon- és konnektorfogó

DIN ISO 8976



- Finombeállítás az ideális beállításhoz különféle átmérőig, egészen 75 mm-ig
- Csatlakozókhoz, olajsűrűkhöz, műanyag csövekhez és szifonokhoz
- Ideális eszköz szifon-csavarzatok, műanyag csőösszekötők és kerek hollandi anyák stb. meghúzásához és oldásához
- Cserélhető műanyag pofákkal érzékeny felületekhez Ø 75 mm-ig
- Menetes dugaszokhoz és összekötőkhöz (pl. kerek Cannon dugaszoló csatlakozókhoz)
- Csőcsomkokon lévő tömlők kíméletes leoldásához
- Optimális tapadás szennyeződés-, olaj- és zsírmintes felületeken
- 25 állásba állítható, áttűzött csukló
- Ergonomikus szárageometria
- Cserélhető megfogó pofák kétrészes műanyag betéttel kemény hordozó elemmel (piros) és lágy tapadó elemmel (kék)
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

Általános

Cikkszám	81 13 250
EAN	4003773078494
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	345 g
Méret	250 x 60 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 8976

Műszaki jellemzők

Kapacitás feszültségtartomány (átmérő)	Ø 10 – 75 mm
beállító helyzet	25

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





