

Rollcart bijzetwagen

draagvermogen 200 kg, met 3 etage(s), open, kantelbaar, laadvlak lengte x breedte 620 x 410 mm, etage(s) van staal, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158163



Rollcart Bijzetwagen

Draagvermogen 200 kg

bijzetwagen

- draagvermogen 200 kg
- met 3 etage(s), open, kantelbaar
- laadvlak lengte x breedte 620 x 410 mm
- etage(s) van staal
- etage(s) met stalen frame
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type wagen	bijzetwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	620 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	410 mm	wiel-ø	125 mm
etage-inrichting	kantelbaar	wiellager	groefkogellager
etages aantal	3 stuks	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	200 kg	schuifbeugel	1 stuks
etagetype	open	in-/uitklapbaar	nee
materiaal etage(s)	staal	wielstand	rechthoekig
etage(s) uitrusting	stalen frame	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	950 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
breedte	410 mm	gewicht	26 kg
euronorm	ja		

Gerelateerde Producten

158392		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158393		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158394		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 220 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158395		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 270 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158396		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 420 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158407		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 0 - 600 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar