

BS-ROLLEN

Elektrische kopwandwagen

BS-eTec

spanningsverzorging via accu 24-48 V, draagvermogen 500 kg, laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm, platform van Spaanplaat, opbouw 1 kopwand (massieve muur), constructie in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, met TPE / polyurethaanbanden



BS ROLLEN

Artikelnummer: 272912

Elektrische kopwandwagen

- geschikt voor intern transport van goederen - bespaart kracht en tijd en zelfs zwaar beladen gemakkelijk te manoeuvreren
- besturingseenheid, elektronische bokwielen, cockpitgreep
- Schakelaar op de cockpitgreep om de elektronische aandrijving voor- en achteruit in te schakelen en te bedienen
- spanningsverzorging via accu 24-48 V
- De accu is vervangbaar
- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- platform van Spaanplaat
- opbouw 1 kopwand (massieve muur)
- constructie in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE / polyurethaanbanden
- inhoud levering: wagen inclusief elektronische starthulp, bestaande uit 3 componenten: besturingseenheid, E-aandrijving, cockpitgreep en twee vervangbare accu's met oplader

Technische details

transporttoestel	transportwagen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
type wagen	platformwagen	schuifbeugel	1 stuks
type platformwagen	Kopwandwagen	in-/uitklapbaar	nee
geschikt voor (branches)	intra-logistiek	wielen aantal/soort	2 zwenk-/bokwielen
draagvermogen	500 kg	banden	TPE/PU
elektrisch geleidend	nee	hoogte	990 mm
lengte laadvlak	1000 mm	E-aandrijving uitrusting	besturingseenheid, elektronische bokwielen, cockpitgreep
breedte laadvlak	600 mm	E-aandrijving functie	Inschakelen van aandrijving voor- of achteruit
materiaal platform	Hout	spanningsverzorging	accu 24-48 V
constructies	1 kopwand (massieve muur)	accu vervangbaar	ja
nestbaar	nee	inhoud levering	wagen, componenten voor E-aandrijving, 2 accu's, oplader
materiaal	stalen buis	gewicht	48 kg
oppervlak onderstel	m. poedercoating		

Dit past ook bij ...

215471		Aluminium transportbox, hoogte x lengte x breedte 380 x 590 x 390 mm, wanden gesloten, legbord verstevigd
215618		PP-plakband, dragermateriaal van polypropyleen met lijm van Acrylaat, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 60 µm, foliedikte 35 µm, in bruin
216079		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 310 x 310 mm
221283		werkhandschoenen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221302		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 400 x 600 x 400 mm, inhoud 76 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9