

## KERN balance spécifique

plage de pesage entre 0 et 10 kg,  
Lisibilité par incréments de 10 g

Numéro d'article: 503207

**KERN**



## KERN Dynamomètre

KERN balance spécifique

- non étalonnable
- plage de pesage entre 0 et 10 kg
- Lisibilité par incréments de 10 g
- avec les fonctions réglage (CAL), étalonnage, Multi-Data-Hold, affichage de charge de pointe, Auto-Off
- affichage LC, interface de données pour imprimante ou PC
- indice de protection IP00 : pas de protection contre la poussière/l'eau
- fonctionnement avec batterie
- boîtier en plastique / crochet en acier inoxydable
- hauteur x largeur x profondeur 195 x 70 x 25 mm




## Détails techniques

type de balance    balance spécifique

largeur    70 mm

étalonnable	non	profondeur	25 mm
plage de pesage	0-10 kg	alimentation	fonctionnement avec batterie
lisibilité	10 g	fonction de comptage des pièces	non
balance fonctions	réglage (CAL), étalonnage, Multi-Data-Hold, affichage de charge de pointe, Auto-Off	étalonnage	oui
indice de protection IP	00 : pas de protection contre la poussière/l'eau	matériau de boîtier	plastique
équipement balance	affichage LC, interface de données pour imprimante ou PC	matériau crochet	acier inoxydable
hauteur	195 mm	Poids	0,3 kg

## Cela s'adapte aussi ...

119026		chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
983905		équilibreur de charge, force 90 - 100 kg, longueur palan à câble 2 m