

**bott**

## Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 780 - 930 x 700 x 600 mm, Tischplatte aus Linoleum, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 1 Schublade, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Artikelnummer: 231570



### Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 780 - 930 x 700 x 600 mm
- Tischplatte aus Linoleum
- Plattenstärke 30 mm
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 1 Schublade
- Schubladen Höhe 1x175 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot




## Technische Details

|                      |              |                          |                      |
|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| Möbeltyp             | Tisch        | Schubladen Anzahl x Höhe | 1x175 mm             |
| Tischtyp             | Werkbank     | Schubladentraglast       | 75 kg                |
| Gestellausführung    | 4 Füße       | Auszug Schublade         | 100 %                |
| Gestellform          | 4-Fußgestell | Material Platte          | Linoleum             |
| Höhe                 | 780-930 mm   | Material Gestell         | Stahl                |
| Breite               | 700 mm       | Oberfläche Gestell       | pulverbeschichtet    |
| Tiefe                | 600 mm       | Farbe Gestell            | lichtgrau // RAL7035 |
| Stärke Platte        | 30 mm        | Oberfläche Front         | pulverbeschichtet    |
| höhenverstellbar     | ja           | Farbe Front              | purpurrot // RAL3004 |
| Werkbank Ausstattung | 1 Schublade  | fahrbar                  | nein                 |
| Schubladen Anzahl    | 1 Stück      | Gewicht                  | 42,95 kg             |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 232989 |    | Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 232991 |  | Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 232993 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 233014 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 525 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz   |
| 233051 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |
| 233447 |  | Schubladeneinsatzset, mit 15 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün             |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall                               |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung |

230322



Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rund Sitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen