

Palettenhubwagen

Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 180 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 93 x 80 mm

Artikelnummer: 242154



Palettenhubwagen

- Traglast 2500 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Tragbreite 550 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 180 mm
- Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 93 x 80 mm
- Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2004 Reinorange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Lenkeinschlag 190 °
- Länge 1530 mm
- Gewicht 66 kg
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Hebegerät Hubwagen

Durchmesser Lenkräder 180 mm

Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Höhe	1220 mm
Traglast	2500 kg	Länge	1530 mm
Länge Gabel	1150 mm	Breite	550 mm
Breite Gabelzinken	160 mm	Lenkeinschlag	190 °
Tragbreite	550 mm	Deichsel	Funktionen Heben-Fahren-Senken
Hubhöhe (min.)	85 mm	Material	Stahl
Hubhöhe (max.)	200 mm	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Material Lenkrollen	Polyurethan	Farbe Gabeln	reinorange // RAL2004
Material Gabelrollen	Nylon	Anlieferung	fertig montiert
Gabelrollen	Tandem	Garantie	3 Jahre
Durchmesser Gabelrollen	80 mm	Gewicht	66 kg
Breite Gabelrolle	93 mm		

Dazu passt auch ...

221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot