

## ZARGES

### Fahrbare Podesttreppe

Podest Höhe 1,68 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm, 7 Gitterroststufen (inkl. Podest), 60° Neigung, Aus Aluminium, 4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen, 2 Lenkrollen mit Feststellern

Artikelnummer: 513275



### ZARGES Rollbare Podesttreppe

Fahrbare Podesttreppe


- Podest Höhe 1,68 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,7 m
- Aufstieg einseitig
- 7 Gitterroststufen (inkl. Podest)
- Stufentiefe 200 mm
- Höhe 2,68 m, Breite 980 mm
- 60° Neigung
- Ausladung 1,99 m
- Aus Aluminium

- Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
- Geländer 1000 mm hoch
- Handlauf als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Gewicht 66 kg
- gemäß DIN EN 131-7
- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie




## Technische Details



Steigtechnik	Podesttreppe	Breite	980 mm
Material	Aluminium	klappbar	nein
Nutzung	einseitig	fahrbar	ja
Höhe Podest	1,68 m	Sicherheitsausstattung Leiter	3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
Breite Podest	600 mm	Sicherheitsbügel	ja
Tiefe Podest	800 mm	Höhe Geländer	1000 mm
Stufen Anzahl	7	Handlauf	als Zubehör (nicht enthalten)
Stufen-/Sprossentyp	Gitterroststufen	Unterbau	4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen
Arbeitshöhe	3,7 m	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Tiefe Stufen	200 mm	Norm	DIN EN 131-7
Neigung	60 °	Zertifizierung	TÜV geprüft
Ausladung	1,99 m	Garantie	10 Jahre
Höhe	2,68 m	Gewicht	66 kg

## Zubehör

513344		Handlauf für Podesttreppe, Für 7 - 8 Stufen
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
505371		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot

520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526491		Cutter, Abbrecklinge mit automatischem Klängenrückzug, mit Rasterautomatik und Abbrechhilfe