

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 114x114, Befestigung 90x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1299
EAN	4024941012997
Produktgruppe	Anbausteckdose TE geneigt
Stromstärke	125A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 bis 130V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Klappdeckel gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	70,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	135mm
Geräte-Breite	125mm
Geräte-Tiefe	172mm
Flanschmaß vertikal in mm	114mm
Flanschmaß horizontal in mm	114mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 15°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,805 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941012997
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,805 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941830898
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4,231 kg
Volumen	13.588,4 ccm



Ampere	125	125	125			
Polzahl	3	4	5			
a	114,0	114,0	114,0			
b	114,0	114,0	114,0			
c	90,0	90,0	90,0			
d	90,0	90,0	90,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	82,0	82,0	82,0			
i	90,0	90,0	90,0			
k	92,0	92,0	92,0			
l	105,0	105,0	105,0			
Leiter mm ² min	25	25	25			
Leiter mm ² max	70	70	70			