

**Artikelnummer:** 129945

**Kurzbeschreibung:** Handtrekwagen met stavenroosters, luchtwielen, 1930 x 930 mm, draagvermogen 1000 kg

**Langbeschreibung:** Handtrekwagen met stavenroosters, luchtwielen, 1930 x 930 mm, draagvermogen 1000 kg: Dissel met veiligheidshandgreep en automatische, gedempte terugkeer naar de rustpositie. Bij buisvormige rasterwanden kunnen de kopse kanten worden ingeplugd en de lange zijden worden opgehangen aan de kopse kanten. Ze zijn gemaakt van stalen buis (a<sup>m</sup> 26,9 x 1,75 mm) en zijn 750 mm hoog. Vloer van antislip en weerbestendige zeefdrukplaat. Kogelgelagerde draaischijf, automatische parkeerrem op de voorwielen. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

- Beladingsoppervlakte: 1930 x 930 mm
- Buitenafmetingen: 2200 x 1040 mm
- Hoogte laadoppervlak: 480 mm
- Draagvermogen: 1000 kg
- Wiel a<sup>m</sup>: 400 x 100 mm
- Eigen gewicht: 150 kg

