

Rocholz

Doppel-Schneidständer 5000

Schnittbreite 1250 mm, Für einen Rollendurchmesser von 750 mm, Höhe x Tiefe 1740 x 970 mm, Unterbau Füße

Artikelnummer: 208330



Rocholz Schneidsystem 5000

Doppelständer

Rocholz Doppel-Schneidständer 5000




- Schnittbreite 1250 mm
- Für einen Rollendurchmesser von 750 mm
- Schneidvorrichtung: 2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klinsenmesser, schneidet in beide Richtungen
- Höhe x Tiefe 1740 x 970 mm
- Traglast 150 kg
- Unterbau Füße
- Zum Aufstellen auf dem Boden
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL 7016/RAL2002
- mit GS-Zeichen

Technische Details








Verpackungstyp	Schneidständer	Aufstellung/Montage	Boden
Verpackungsart	manuell	fahrbar	nein
geeignet für (Produkt/Material)	Papier, Pappe, Weichfolie	Unterbau	Füße
Schnittbreite	1250 mm	Material	Stahl
Rollendurchmesser	750 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet

Traglast	150 kg	Farbe	RAL 7016/RAL2002
Schneidvorrichtung	2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klängenmesser, schneidet in beide Richtungen	Zertifizierung	GS
Höhe	1740 mm	Gewicht	68 kg
Tiefe	970 mm		

Zubehör

208366		Meterzähler für Packtisch, Schnittbreite 1250 mm
208369		Messer für Schneidvorrichtung, Geeignet für für Papier und Pappe
208370		Messer für Schneidvorrichtung, Geeignet für für Folien

Dazu passt auch ...

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
217101		Einweg-Cutter, Schnitttiefe 11,6 mm, mit Befestigungsöse
221144		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 7
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
526491		Cutter, Abbrechklinge mit automatischem Klängenrückzug, mit Rasterautomatik und Abbrechhilfe
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
552562		Wellpappe, Lieferung als Rolle, Qualität 2-lagig, Rollen Länge x Breite 70 m x 1200 mm, Wellpappe, Grammaturn ca 80 g/m ²