

Cascao Roue encastrable



force 250 kg, avec bandage TPE,
diamètre 200 mm, moyeu avec
roulement à billes, jante en
polypropylène, jante avec pare-fils

Numéro d'article: 243291



Roue encastrable

- force 250 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 200 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en polypropylène
- jante avec pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polypropylène
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	250 kg	pare-fils	oui
pneumatique	TPE	Poids	0,67 kg
Ø de roue	200 mm		

