

BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 200 kg, diamètre x largeur 100 x 40 mm, moyeu longueur x Ø 40 x 20 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, double blocage, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 100 x 85 mm



Numéro d'article: 526626

BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante

- force 200 kg
- diamètre x largeur 100 x 40 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 20 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec roulement à billes
- espacement des trous des vis 80x60 mm, Ø trou des vis 10 mm
- double blocage
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 100 x 85 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées, portée 35 mm

Détails techniques

manutention dynamique roulettes

pare-fils non

type de roulettes	roues pour fortes charges	hauteur totale	150 mm
modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	40 mm
charge	200 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	40 mm
Ø de roue	100 mm	portée	35 mm
matériau de jante	aluminium	propriété surface de roulement	silencieuses
roulement	roulement à billes	longueur de plaque	100 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	largeur de plaque	85 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	80x60 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	10 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées	Poids	2,45 kg
frein	double blocage		

Accessoires

526628



roue, force 200 kg, diamètre x largeur 100 x 40 mm, moyeu longueur x Ø 40 x 20 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, jante en aluminium

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés