

## Lacont container voor gevaarlijke stoffen

Geschikt voor aquatoxische stoffen,  
voor opslag buiten, hoogte x  
breedte x diepte 2380 x 6075 x 2875  
mm, constructie van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 201456



## Lacont container voor gevaarlijke stoffen voor aquatoxische stoffen

container voor gevaarlijke stoffen

- Geschikt voor aquatoxische stoffen
- voor opslag buiten
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- hoogte x breedte x diepte 2380 x 6075 x 2875 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1970 x 5980 x 2780 mm
- met bodemopvangbak en rooster
- bodemopvangbak met 2800 l opvangvolume
- dubbele vleugel deur
- met natuurlijke ventilatie door ventilatie-openingen in de bodem
- constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag





- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk

## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	container	opvangvolume vloeropvangbak	2800 l
type container	container voor gevaarlijke stoffen	ventilatie kast	natuurlijk door openingen in de bodem
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische stoffen	brandveiligheid	niet beschermd tegen brand
bouwwijze (toelating)	constructie van de container ambtelijk toegelaten	isolatie	nee
opslagplaats	buiten	type deur	dubbele vleugel deur
hoogte buiten	2380 mm	breedte deur	1950 mm
breedte buiten	6075 mm	materiaal	staal
diepte buiten	2875 mm	oppervlak	verzinkt
diepte binnen	2780 mm	materiaal rooster	staal
binnenhoogte	1970 mm	oppervlak rooster	verzinkt
binnenbreedte	5980 mm	kleur uitvoering	verzinkt
binnendiepte	2780 mm	levering	voorgemonteerd
container uitrusting	zonder	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
bodem uitvoering	bodemopvangbak, rooster	gewicht	330 kg

## Gerelateerde Producten

149134		afvoerlichtbewaking, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd, vermogen 0,69 W
201489		helling voor steekwagen voor container voor gevaarlijke stoffen, lengte x breedte 1200 x 1000 mm
201490		helling voor vorkhefwagen voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x lengte x breedte 320 x 2900 x 1000 mm
201491		ventilatie, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd
201494		schakelkast, voor container voor gevaarlijke stoffen
239001		LED-lamp, voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 114 x 1250 x 182 mm, vermogen 46 W, met 220-240 V, 50/60 Hz
239002		LED-lamp, voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 114 x 1250 x 182 mm, vermogen 47 W, met 220-240 V, 50/60 Hz
505868		roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 800 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag

505869		roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 1800 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
505870		roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 2600 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
700173		Stapelaar-/Kraanontlading

## Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage