

## Wilms

### Elektrische verwarming

EL4

Met 1 verwarmingsstand(en),  
hoogte x lengte x breedte 360 x 300  
x 275 mm, Geluidsniveau van 63 dB,  
eenvoudig te dragen door  
draaggreep, in zwart/geel

Artikelnummer: 243733



**Wilms**

#### Elektrische verwarming

- Voor gebruik in Werkplaatsen, magazijnen, garages en bouwplaatsen
- Met 1 verwarmingsstand(en)
- Verwarmingscapaciteit 3,3 kW, luchtcapaciteit 360 m<sup>3</sup>/h
- hoogte x lengte x breedte 360 x 300 x 275 mm
- spanningsverzorging netadapter 230V/50 Hz
- beschermingsklasse IP44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
- Geluidsniveau van 63 dB
- Met ingebouwde kamerthermostaat en Axiaalventilator
- eenvoudig te dragen door draaggreep
- in zwart/geel

#### Technische details

kantoorhulp	verwarming	ip beschermingsklasse	44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
type verwarming	Elektrische verwarming	geluidsniveau	63 dB
geschikt voor (branches)	Werkplaatsen,	kleur	zwart/geel

	magazijnen, garages, bouwplaatsen		
verwarmingsniveaus	1	ventilatortype	Axiaalventilator
	3,3 kW	verwarming uitrusting	Kamerthermostaat
	360 m <sup>3</sup> /h	greep	draaggreep
hoogte	360 mm	WEEE-registratienummer	DE90579767
lengte	300 mm	WEEE-apparaatsoort	warmtewisselaar cat. 1
breedte	275 mm	merk volgens EAR-registers	Wilms
spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz	gewicht	13 kg