

BT-Band

Bitumen-Universaldichtband

► Profiqualität

Merkmale

- Selbstklebend
- Oberflächenvergütet
- Alterungsbeständig
- UV-beständig
- DIN 410 B2-Qualität
- Dichtet dauerhaft
- Hohe Klebekraft (ca. 38 N/cm²)
- Hohe mechanische Standfestigkeit
- Temperaturbeständig bis +90° C
- Einfach zu verarbeiten
- Rollenware
- In verschiedenen Ausführungen lieferbar

Verarbeitungsvorteile

- Kalt zu verarbeitendes Dichtband
- Schnelles und sicheres Ausführen von Reparaturarbeiten

Anwendungsbereiche

- Zum Verkleben und Dichten von Fugen und Rissen
- Klebt und dichtet zuverlässig Metall, Beton, Kunststoffe, Mauerwerk, Putz, Holz und Glas
- Besonders geeignet zum Abdichten von Regenrinnen, Anschlüssen an Dach und Wand, Glasdächern und Gewächshäusern, Wintergärten, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen u. v. m.



Jetzt neu!
BT-Reparaturband

75 mm x 1,5 m, alu-blank
Art.-Nr. 262 415 75



BT-Band

Bitumen-Universaldichtband

Einsatzbereich

- ▶ Baugewerbe
- ▶ Spenglerhandwerk
- ▶ Zimmerhandwerk
- ▶ Fassadenbau
- ▶ Lüftungsbau
- ▶ Metallbau

Verarbeitung

Die abzudichtenden Oberflächen müssen trocken, fett- und siliconfrei sowie abriebfest sein. **beko BT-Band** muss nach dem Aufbringen mit einer Anpressrolle fest angedrückt werden. Das Entstehen von Hohlstellen (Blasen) ist zu vermeiden. Begeh- bzw. befahrbare Untergründe sind zur Verarbeitung ungeeignet. Die Verklebung regelmäßig auf Schäden untersuchen und ggf. erneuern.

Hinweise

- ▶ Verarbeitbar ab +5° C; bei niedrigen Temperaturen (zwischen +5° C und +15° C) sollte die Beschichtungsmasse mittels Heißluft oder Propanflamme temperiert werden (Sicherheitsbestimmungen beachten!).
- ▶ Es ist zu beachten, dass die Dichtflächen frei von Trennmitteln sein müssen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

Technische Daten

Basis	Elastomerbitumen und hochwertige Klebharze
Träger	Oberflächenvergütete Aluminiumfolie
Dicke	ca. 1,5 mm
Verarbeitbar	von +5° C bis +40° C
Temperatur	beständig von -30° C bis +90° C
Alterungsbeständig	sehr gut (kein Verspröden oder Austrocknen)
Farbe	alu-blank oder bleifarben (Abdeckpapier weiß)
Flächengewicht	ca. 1,9 kg/m ²
Klebekraft	ca. 38 N/cm ² (auf Metall)
Reißkraft	29 N
Haltbarkeit	12 Monate bei +10° C bis +30° C
Lagerung	trocken, auf Schnittkanten stehend, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen

Abmessungen

Farbe	Breite	Länge	Art.-Nr.	VE/Karton	VE/Palette
alu-blank	50 mm	10 m	262 4 50	6 Rollen	432 Rollen
alu-blank	75 mm	10 m	262 4 75	4 Rollen	288 Rollen
alu-blank	100 mm	10 m	262 4 100	3 Rollen	216 Rollen
alu-blank	150 mm	10 m	262 4 150	2 Rollen	144 Rollen
alu-blank	300 mm	10 m	262 4 300	1 Rollen	72 Rollen
bleifarben	50 mm	10 m	262 5 50	6 Rollen	432 Rollen
bleifarben	75 mm	10 m	262 5 75	4 Rollen	288 Rollen
bleifarben	100 mm	10 m	262 5 100	3 Rollen	216 Rollen

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: Januar 2014.

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Online-Katalog:

