

Cascoo Roue encastrable



bandage polypropylène, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polypropylène, jante avec pare-fils

Numéro d'article: 243262



Roue encastrable

- bandage polypropylène
- diamètre 125 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polypropylène
- jante avec pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	roulement	roulement à rouleaux
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	conducteur d'électricité	non
modèle	Roue	frein	sans
pneumatique	polypropylène	pare-fils	oui
Diamètre de roue	125 mm	Poids	0,35 kg
matériau de jante	polypropylène		

