

Treston Sichtlagerkasten

TRESTON

Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 165 mm, Inhalt 0,6 l, Aus Polypropylen in blau

VE 60 Stück

Artikelnummer: 272083



Sichtlagerkasten









- Geeignet für Werkstätten und Industriearbeitsplätze und passend zu allen gängigen, metrischen Regalsysteme
- Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 165 mm
- Inhalt 0,6 l
- Aus Polypropylen in blau
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
- Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
- Boden innen gewellt
- abgeschrägte Eingrifföffnung
- Gleiche Breiten stapelbar durch Stapelrand
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Behältertyp | Sichtlagerkasten | Material | Polypropylen |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Industriearbeitsplätze | Bodenkonstruktion | innen gewellt |
| Euronorm | nein | stapelbar | ja |
| elektrisch leitend | nein | stapelbar durch | Stapelrand |
| Höhe | 75 mm | Eingrifföffnung | abgeschrägt |
| Breite | 105 mm | Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +75 °C |
| Tiefe | 165 mm | Beständigkeit | gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel |

| | | | |
|--------------|--------|----------|---------|
| Innenhöhe | 65 mm | Farbe | blau |
| Breite innen | 90 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Innentiefe | 105 mm | Gewicht | 4,7 kg |
| Inhalt | 0,6 l | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203969 |  | Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung |
| 215728 |  | Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 80 mm |
| 221120 |  | Wischtuch, 1000 Tücher, Rollen Länge x Durchmesser 300 m x 250 mm, Papierqualität Recyclingvlies, In altrosa |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 223712 |  | Kugelschreiber, Schreibfarbe schwarz, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent |
| 242396 |  | Wischtuchrolle im Spender, 200 Tücher, Länge x Breite 300 x 250 mm, Rollen Länge x Breite 60 m x 250 mm, zur einfachen Entnahme alle 300 mm perforiert, Aus recycelter Zellulose, Ausgestattet mit Handgriff, Befestigung an mitgelieferter Wandhalterung möglich |
| 504734 |  | Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen |
| 529928 |  | Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 0,85 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium |