


Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK190MSS0010H19



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	halogenfrei
-----------------------	-------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 63 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	8

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	2197
Abmessungen	[mm]	26 x 26 x 85
Werkstoffe		PUR schwarz
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Anzugsdrehmoment	[Nm]	2

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

E11743



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK190MSS0010H19



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK190MSS0010H19

Anschluss

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

Adernfarben :

BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb

E11743



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGK190MSS0010H19