


Externe Beleuchtung

Dome Light 130 CY RD/ US



- 1 LED-Segment
 2 Taste Segment
 3 Taste Colour
 4 LED Betriebszustand


| Produktmerkmale | | |
|------------------------------|------|--|
| Lichtart | | Rotlicht; Cyanlicht |
| Abmessungen | [mm] | 256,8 x 197 x 106,7 |
| Einsatzbereich | | |
| Leuchtfeld | [mm] | 130 x 130 |
| Bauform | | Dom |
| Betriebsart | | Normale Lichtleistung (Dauerbetrieb möglich); Hohe Lichtleistung (gepulst) |
| Elektrische Daten | | |
| Betriebsspannung | [V] | 24 DC |
| Stromaufnahme | [mA] | Betriebsart "Dauerbetrieb": 460; Betriebsart "Hohe Lichtleistung": 3420 |
| Schutzklasse | | III; (PELV) |
| Lichtart | | Rotlicht; Cyanlicht |
| Ein-/Ausgänge | | |
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | | Anzahl der digitalen Eingänge: 1 |

O2D933



Externe Beleuchtung

Dome Light 130 CY RD/ US

| Eingänge | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|--|
| Anzahl der digitalen Eingänge | | 1 | | |
| Trigger | | 24 V PNP/NPN; extern | | |
| Umgebungsbedingungen | | | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -10...40 | | |
| Lagertemperatur | [°C] | -20...60 | | |
| Schutzart | | IP 65 | | |
| Zulassungen / Prüfungen | | | | |
| Photobiologische Sicherheit | | Risikogruppe 1; (DIN EN 62471) | | |
| Mechanische Daten | | | | |
| Gewicht | [g] | 771 | | |
| Abmessungen | [mm] | 256,8 x 197 x 106,7 | | |
| Werkstoffe | | Gehäuse: Aluminium schwarz eloxiert; Abdeckung: ABS | | |
| Anzugsdrehmoment | [Nm] | 0,5...1,5 | | |
| Anzeigen / Bedienelemente | | | | |
| Anzeige | Betrieb | 1 x LED, grün | | |
| | Betriebsart "Hohe Lichtleistung" | 1 x LED, rot | | |
| | LED-Segment | 1 x LED, weiß | | |
| Bemerkungen | | | | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück | | |
| Elektrischer Anschluss - Parametrierung | | | | |
| 1: | Betriebsart "Hohe Lichtleistung" | | | |
| 2: | Farbe 2 | | | |
| 3: | GND | | | |
| 4: | LED-Segment 1 | | | |
| 5: | LED-Segment 2 | | | |
| 6: | LED-Segment 3 | | | |
| 7: | LED-Segment 4 | | | |
| 8: | Tasten sperren | | | |
| Steckverbindung: M12 | | | | |
|  | | | | |

Externe Beleuchtung

Dome Light 130 CY RD/ US

Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung

- | | |
|----|--------------------|
| 1: | U+ |
| 2: | Triggereingang NPN |
| 3: | GND |
| 4: | Triggereingang PNP |
| 5: | Dimmer |

Steckverbindung: M12

