

**Artikelnummer:** 137487

**Kurzbeschreibung:** Gefahrstoffdepot TYP GD-E/IBC, abschließbar, Lagerkapazität bis 1 x 1000 l IBC, verzinkt

**Langbeschreibung:** Gefahrstoffdepot TYP GD-E/IBC, abschließbar, Lagerkapazität bis 1 x 1000 l IBC: Das Gefahrstoff-Depot TYP GD-E/IBC eignet sich zur Lagerung von maximal vier Fässern Ø 200 l oder eines Containers (IBC) Ø 1.000 l. Es ist ebenso mit 60 l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar und für Innen- wie Außenbereiche ideal. Das Depot verfügt über eine Auffangwanne aus 3 mm starkem Stahlblech und einen verzinkten Gitterrost mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg/m<sup>2</sup>. Seine Unterfahrhöhe beträgt 100 mm. Beim Gefahrstoff-Depot TYP GD-E/IBC handelt es sich um eine allseitig geschlossene Ausführung mit einer abschließbaren Tür und einem natürlichen Luftwechsel. Es ist in diversen Ausführungen erhältlich. Weitere Details: Zur Lagerung von 4 Fässern Ø 200 l oder 1 Container (IBC) Ø 1000 l im Innen- und Außenbereich Einfülltrichter und Luftpumpen ebenfalls einstellbar. Allseitig geschlossene Ausführung für sicheres Lagern von Gefahrstoffen. Abschließbare 1-flügelige Tür, Dach in starrer Ausführung. Natürlicher Luftwechsel. Geeignet für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin. Material: Außenwände aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, mit Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech. Verzinkter Gitterrost, 1000 kg/m<sup>2</sup> Tragfähigkeit. Lagerkapazität: max. 1 x 1000 l IBC-Container. Auffangvolumen: 1060 Liter. Unterfahrhöhe: 100 mm. Farben: Verzinkt, orange, rot, blau, grau, grün. Maße: L 1535 x B 1560 x H 2470 mm. Gewicht: 380 kg.



**EAN/GTIN:** 4052462026674