

Lakape bac gerbable norme Europe Favorit

hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm, en polypropylène en bleu, Parois plein avec ouverture de prise sur la face avant, fond plein

lot 2 pièce

Numéro d'article: 204210



Lakape Bac gerbable norme Europe Favorit

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm
- force 50 kg
- capacité de gerbage 500 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois plein avec ouverture de prise sur la face avant, fond plein
- transport facile grâce à poignées
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Résistant à la température -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	soubassement	plein
norme européenne	oui	charge	50 kg
capacité	51 l	capacité de gerbage	500 kg
hauteur	270 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
longueur	600 mm	convient pour aliments	oui
largeur	400 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
matériau	polypropylène	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
gerbable	oui	convient pour les convoyeurs à r	oui
emboîtable	non	dispositif de support	poignées
pliable	non	couleur	bleu
structure de cloison	plein	garantie	5 années
finition paroi	ouverture de prise sur face avant	Poids	3,58 kg

Accessoires

101593		Poignée rabattable, pour bac gerbable, en noir
101596		Porte-étiquettes pour bac gerbable
508902		couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en noir
508908		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en noir
509426		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 180 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
530307		Pince à étiquettes pour bac gerbable norme Europe, en métal
531616		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 40 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
531617		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 60 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
789403		roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc
992484		roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, Avec bandage plastique sur jante plastique

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
229873		lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.

