

## KERN hangweegschaal

weegbereik van 0 tot 200 kg,  
afleesbaarheid in 500 g stappen,  
met karabijnhaak, S-haak

Artikelnummer: 208623



**KERN**

## KERN Hangweegschaal

KERN hangweegschaal




- niet ijkbaar
- weegbereik van 0 tot 200 kg
- afleesbaarheid in 500 g stappen
- met de functies afstellen (CAL), tarreren, Multi-Data-Hold, weergave piekbelasting, auto-off
- LC-display
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- batterijgebruik
- met karabijnhaak, S-haak
- behuizing van kunststof / haak van RVS
- hoogte x breedte x diepte 290 x 80 x 45 mm

### Technische details

type weegschaal	hangweegschaal	diepte	45 mm
ijkbaar	nee	spanningsverzorging	batterijgebruik
weegbereik	0-200 kg	telfunctie	nee
afleesbaarheid	500 g	tarreren	ja

weegschaalfuncties	afstellen (CAL), tarreren, Multi-Data-Hold, weergave piekbelasting, auto-off	materiaal behuizing	kunststof
ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen	materiaal haak	RVS
weegschaal uitrusting	LC-display	haaktype	karabijnhaak, S-haak
hoogte	290 mm	gewicht	1 kg
breedte	80 mm		

## Dit past ook bij ...

119026		tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
983905		gewichtsbalans, draagvermogen 90 - 100 kg, kabellier lengte 2 m