

dévidoir de ruban adhésif

Numéro d'article: 253600



dévidoir de ruban adhésif

- convient pour pour rubans adhésifs renforcés
- Convient pour roulettes de 120 mm de diamètre
- Frein de rouleau réglable

Détails techniques

type d'emballage	outil d'emballage	pour diamètre de rouleau	120 mm
type d'outil	dévidoir de ruban adhésif	équipement dévidoir	Frein de rouleau réglable
exécution dévidoir	dévidoir de ruban adhésif	frein de déroulement	oui
convient pour (produit/matériau)	ruban adhésif renforcé	rechargeable	oui
largeur de bande	50 mm	Poids	0,65 kg
noyau de roulette	76 mm		

Cela s'adapte aussi ...

213525



pèse-colis, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 270 x 270 mm, plage de pesage entre 0,04 et 50 kg, Lisibilité par incréments de 10 g

215994		caisse en carton ondulé, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieure 310 x 215 x 100 mm
222653		sac poubelle, capacité 240 l, En polyéthylène épaisseur 25 µm, hauteur x largeur 1400 x 1200 mm, noir
239720		poche pour documents, impression « Bordereau de livraison - Facture / Packing List - Invoice », format DIN long, En papier sulfurisé à revêtement en papier kraft, qualité de papier 70 g/m ²