

META

dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1306 x 336 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 100 kg, 8 niveau(s) met Stalen bodem / 7 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 527781



Das Lagersystem



META Dossier-inhaakstelling

Basisstelling

META dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1306 x 336 mm
- veldlast 1000 kg / vaklast 100 kg
- vak breedte x diepte 1250 x 600 mm
- 8 niveau(s) met Stalen bodem / 7 ordnerhoogtes
- niveaus met insteekbare aanslagrand in het midden tegen eruit vallen van ordners
- Per 25 mm verstelbaar

- M-vormige langsdragers met 5-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, 1 opvangbak en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---|
| meubeltype | stelling | gebruik | tweezijdig |
| stellingtype | dossierstelling | materiaal | staal |
| stellingsysteem | kliksysteem | stelling uitrusting | legborden |
| stellingveld | grondveld | vakbreedte | 1250 mm |
| geschikt voor (branches) | archiefruimtes | vakdiepte | 600 mm |
| hoogte | 2500 mm | kleur standaard | lichtgrijs // RAL7035 |
| breedte | 1306 mm | kleur bodem | lichtgrijs // RAL7035 |
| diepte | 336 mm | ordnerhoogtes | 7 stuks |
| legborden / schappen aantal | 8 stuks | oppervlak legbord | verzinkt // poedercoating |
| vaklast | 100 kg | oppervlak standaard | verzinkt // poedercoating |
| veldlast | 1000 kg | kleur uitvoering | lichtgrijs // RAL7035 |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | inhoud levering | basisstelling met 2 staanderframes, 1 opvangbak en niveaus zie aanbod |
| legborden / niveaus uitrusting | aanslagrand in het midden | levering | voorgemonteerd |
| legborden / niveaus stabiliteit | M-vormige langsdragers // veiligheidsrand | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| legborden / niveaus in hoogte ve | ja | garantie | 5 jaar |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm | gewicht | 91,5002 kg |
| stabiliteit/versteviging/schoren | diagonaalschoren | | |

Gerelateerde Producten





101520



vakverdeler, voor dossierstelling, vrijstaand, traploos verstelbaar, passend voor 25 mm randhoogte, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

| | | |
|--------|---|---|
| 150070 |  | muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 150071 |  | ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 150122 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs |
| 527777 |  | dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 756 x 336 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 8 niveau(s) met Stalen bodem / 7 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 527780 |  | dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1006 x 336 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 80 kg, 8 niveau(s) met Stalen bodem / 7 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 527783 |  | dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1256 x 636 mm, veldlast 1000 kg / vaklast 100 kg, 8 niveau(s) met Stalen bodem / 7 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 593955 |  | legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 1250 x 600 mm, voor een vaklast van 100 kg, uitgerust met lengtekanaal en veiligheidsrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146193 |  | miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gasmanden, 1 gaslegbord, met rubber-banden |
| 528204 |  | verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen |
| 529925 |  | lichte kantoortrappladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg |