


Laborkarte



RE523-HP



- Phenolharz-Hartpapier FR2 1,5 mm, einseitig 35 µm CU
- organischer Oberflächenschutz (OSP)
- 37 Leiterbahnen mit 57 Bohrungen
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,0 mm
- Direktstecker 37-polig
- Größe 100 x 160 mm