

Aufbauelement für Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1250 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Flachbildschirmhalter, 1 Kartonagenmagazin



Artikelnummer: 230982



Aufbauelement für Werkbank






- Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 1250 x 350 mm
- Traglast 100 kg
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ausstattung: 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Flachbildschirmhalter, 1 Kartonagenmagazin
- Platte Höhe x Breite 450 x 1165 mm
- Lochabstand 38 mm, Lochgröße 10 x 10 mm
- Ablage Breite x Tiefe 1250 x 300 mm
- Magazin Breite x Tiefe 1165 x 600 mm
- Schiene Länge 1165 mm
- 5 Jahre Garantie

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt/teilmontiert
- Montagehinweis: Befestigungssatz unter die Arbeitsplatte, Systemstützen werden mittels Nutensteinen angeschraubt (kein Verschrauben auf der Arbeitsplatte)

Technische Details

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|
| Möbeltyp | Tisch | Lochabstand | 38 mm |
| Tischtyp | Zubehör | Lochgröße | 10 x 10 mm |
| für Tischtyp | Werkbank | Oberfläche Platte | melaminharzbeschichtet |
| Höhe | 1130 mm | Breite Ablage | 1250 mm |
| Breite | 1250 mm | Tiefe Ablageboden | 300 mm |
| Tiefe | 350 mm | Breite Magazin | 1165 mm |
| Traglast | 100 kg | Tiefe Magazin | 600 mm |
| Material | Stahl | Länge Schiene | 1165 mm |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | Montagehinweis | Befestigungssatz unter die Arbeitsplatte, Systemstützen werden mittels Nutensteinen angeschraubt (kein Verschrauben auf der Arbe |
| Farbe | lichtgrau // RAL7035 | Anlieferung | zerlegt/teilmontiert |
| Aufbau Ausstattung | 1 Befestigungssatz mit 2 Systemstützen, 1 Lochplatte, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 Flachbildschirmhalter | Garantie | 5 Jahre |
| Höhe Platte | 450 mm | Gewicht | 15 kg |
| Breite Platte | 1165 mm | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149865 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 100 x 100 mm, Aus Polypropylen in rot |
| 184411 |  | Anti-Ermüdungsmatte, Meterware, Höhe x Breite 12 x 600 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit Hammerschlagoberfläche in schwarz, fördert Entlastung von Rücken und Beinen, Beständig gegen Abnutzung |
| 195726 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau |
| 225020 |  | Schubladenmagazin, Höhe x Breite x Tiefe 525 x 300 x 135 mm, 10 Schublade(n), Schubladen in weiß transluzent |
| 508821 |  | Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |