


CUTMAX 4

AKKU-SCHNEIDWERKZEUG
BATTERY-OPERATED CUTTING TOOL



Der CutMax 4 ist ein echtes Allround-Werkzeug. Er gehört zur Familie der Stahl- und Drahtseil-Schneider, durchtrennt aber ebenso Kabel und Freileitungen bis Al / St 450/40. Anzutreffen ist er im gesamten Bereich der Energiewirtschaft und Elektroindustrie.

- Sehr kraftvoll für hartes Material
- Griffsicher, leicht und gut austariert
- Geschlossener, drehbarer Schneidkopf für Sicherheit beim Schnitt
- LED zur Arbeitsfeldausleuchtung.

The CutMax 4 is a true allrounder. It is a steel and wire rope cutter but it also cuts cable and overhead lines up to Al / St 450/40. It is widely used in the energy sector and the electrical industry.

- Very powerful, for hard material
- Lightweight, well balanced tool with a secure grip
- Closed, rotatable cutting head
- LED for work area illumination

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	CutMax 4
Schneidkraft	Cutting Force	70 kN
Öffnungsweite	Opening Width	42 mm
Akku-Spannung	Battery Voltage	14,4 V
Gewicht*	Weight*	5,6 kg
Abmessungen L x B x H	Dimensions L x W x H	460 x 80 x 292 mm
Artikel-Nr. Set	Item No. Set	72624000

* ohne Akku / without battery

Lieferumfang:

CutMax 4 (Artikel-Nr. 72614000),
2 Akkus IPP-30, Ladegerät IMC-1 (AC),
Trageriemen, Transportkoffer

Scope of delivery:

CutMax 4 (Item No. 72614000),
2 batteries IPP-30, battery charger
IMC-1 (AC), carrying strap,
transportation case



SCHNEIDBEREICHE CUTTING RANGES

Anwendung Application	Max. Schneid-Ø Max. Cutting Ø	
Cu Seil Cu Strand	Ø 42 mm	
Al Seil Al Strand	Ø 42 mm	
Cu Energiekabel Cu Energy Cable	Ø 42 mm	
Al Energiekabel Al Energy Cable	Ø 42 mm	
Cu Rundmaterial Cu Round Material	Ø 20 mm	
Al Rundmaterial Al Round Material	Ø 22 mm	
Al/St-Seil ACSR	Ø 38 mm (St-Anteil/Part: 79 mm ² , 450/40)	
Rundstahl Round Steel	Ø 20 mm	
Drahtseil Wire Rope	6x7: Ø 22 mm 6x12: Ø 22 mm 6x19: Ø 22 mm	
Abspanndraht Guy Wire	1x17: Ø 15 mm 1x19: Ø 20 mm	

Schneidbereiche: Bei nicht aufgelisteten Materialien wenden Sie sich bitte an unser Kunden-Service-Center. Wir beraten Sie gerne! Telefon (040) 511 28-0.

Cutting Ranges: In case of not mentioned material please contact our Customer Service Center. We will be pleased to help you! Phone +49 (0)40 511 28-0.

ZUBEHÖR ACCESSORIES


Typ Type	Beschreibung	Description	Artikel-Nr. Item No.
Transportkoffer Transportation Case	Leichter Kunststoffkoffer mit Fächern für zwei Akkus und Ladegerät	Light-weight plastic transportation case with a compartment for two batteries and battery charger	79500073
Trageriemen Carrying Strap	Trageriemen für Akku-Werkzeuge	Carrying strap for battery-operated tools	07542106
Ersatzmesser Spare Blade			07448106
Gegenmesser Counterblade			07173224
Lithium-Ionen-Akku 14,4 V Li-Ion Battery 14.4 V IPP-30	Kapazität: 3,0 Ah Gewicht: 0,58 kg Ladezeiten: ca. 90 min (Typ IMC-1)	Capacity: 3.0 Ah Weight: 0.58 kg Charging Time: app. 90 min (type IMC-1)	79300105
Ladegerät Battery Charger IMC-1 (AC)	Netzanschluss: 100-240 V AC / 50-60 Hz Gewicht: 0,60 kg geeignet für: IPP-30	Mains Connection: 100-240 V AC / 50-60 Hz Weight: 0.60 kg suitable for: IPP-30	79300110
Auto-Ladegerät Car Charger IMC-1 (DC)	Kfz-Steckdose: 12 / 24 V DC Gewicht: 0,60 kg geeignet für: IPP-30	Car Socket: 12 / 24 V DC Weight: 0.60 kg suitable for: IPP-30	79300111
Netzteil Power Supply Unit NT-Hyk	Netzanschluss: 230 V AC / 50 Hz Länge Kabel: 5 m Gewicht: 0,95 kg Abmessungen: 125 x 72 x 120 mm Temperaturbereich: + 5 bis +45° C Einschaltdauer: 33%, 5 min/15 min	Mains Connection: 230 V AC / 50 Hz Length Cable: 5 m Weight: 0.95 kg Dimensions: 125 x 72 x 120 mm Temp. Range: + 5 up to +45° C Switch-on Time: 33%, 5 min/15 min	79300060