

Artikelnummer: 132115

Kurzbeschreibung: Chemicalia' «nkast, Vleugel deur met glasplaat, 2 legborden, 1055x520x1105 mm, lichtgrijs

Langbeschreibung: Chemicalia' «nkast, vleugel deur met glasplaat, 2 legborden, B 1055 x D 520 x H 1105 mm: [ul]

Voor de juiste opslag van waterverontreinigende, niet-ontvlambare vloeistoffen en giftige stoffen in

werkruimten. voorzien van in hoogte verstelbare legborden in stappen van 25 mm Optimale natuurlijke

ventilatie door middel van ventilatieroosters in de buurt van de vloer. Alle kastmodellen zijn voorbereid voor aansluiting op een technisch ontluchtingssysteem, optioneel verkrijgbaar met bijpassend ontluchtingssysteem. Verkrijgbaar in 7 verschillende

deurkleuren Draaideur gesloten Glazen uitsparing (deur) 2 legplanken, gelakt, geperforeerde inlegplanken en opvangbak onder, gegalvaniseerd, geperforeerde plaat en bodem, gegalvaniseerd Cilinderslot gea"ntegreerd in roterende handgreep Robuuste constructie met hoogwaardige

structuurlakafwerking Gea"ntegreerde stelvoeten voor eenvoudige uitlijning Natuurlijke ventilatie in het vloeroppervlak[ul]

Bepaal hoe uw veiligheidskabinet eruit moet zien.[ul] Lichtgrijs (RAL 7035) Veiligheidsgeel (RAL 1004) Verkeersrood (RAL 3020) Gentiaanblauw (RAL 5010) Resada groen (RAL 6011) Zuiver wit (RAL 9010) zilver Kleur van de behuizing: antracietgrijs (RAL 7016)[ul]

