

Artikelnummer: 95525

Kurzbeschreibung: MEHRSI-®-trapladder, 10 treden

Langbeschreibung: Trapladder MEHRSI-®-Serie: Met lichtmetalen veiligheidsbrug. Inklapbaar, aan één zijde oploopbaar. Bomen en treden van kokerprofiel, steungedeelte met dubbele steunstangen, duurzaam meervoudig omgezet kokerprofiel, hoge vormvastheid, verstevigde boomuitvoering volgens DIN 4568 - geringe doorbuiging en zwenken, onderzijde van bomen beschermd tegen doorbuigen, sterke scharnieren met stevige verwisselbare scharnierpennen - hoge stabiliteit en lange levensduur, aangeschroefde, antislip ladderpoten - probleemloos en snel verwisselbaar, alle boomvlakken met kras- en schuurvast ribbenprofiel, stevig, verwisselbaar gereedschapsbakje met emmerhaak en insteekgaten voor gereedschappen - groot gebruiksgemak. De ladders zijn getest volgens Euronorm DIN EN 131.

Treden	verticale hoogte tot veiligheidsbrug	totale boomlengte	ladderbreedte aan voet	gewicht
4	ca. 0,93 m	ca. 1,68 m	ca. 0,47 m	ca. 6 kg
5	ca. 1,15 m	ca. 1,93 m	ca. 0,50 m	ca. 7 kg
6	ca. 1,40 m	ca. 2,18 m	ca. 0,52 m	ca. 8 kg
8	ca. 1,85 m	ca. 2,68 m	ca. 0,57 m	ca. 10 kg
10	ca. 2,32 m	ca. 3,18 m	ca. 0,62 m	ca. 11,9 kg
12	ca. 2,80 m	ca. 3,68 m	ca. 0,67 m	ca. 13,8 kg

