

bac gerbable

hauteur x longueur x largeur 180 x 600 x 400 mm, capacité 30 l, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein



Numéro d'article: 527541



Bac industriel gerbable






bac gerbable

- hauteur x longueur x largeur 180 x 600 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 175 x 567 x 367 mm
- capacité 30 l
- force 30 kg
- capacité de gerbage 400 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois plein, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées
- avec porte-étiquettes
- avec rebord de gerbage gerbable Plusieurs niveaux en toute sécurité
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -40 °C à +90 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter



Détails techniques

type de récipient	bac gerbable	structure de cloison	plein
norme européenne	oui	champ d'inscription	porte-étiquettes
capacité	30 l	soubassement	plein
hauteur	180 mm	fond renforcé par	rainures de renfort
longueur	600 mm	charge	30 kg
largeur	400 mm	capacité de gerbage	400 kg
hauteur intérieure	175 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
longueur intérieure	567 mm	convient pour aliments	oui
largeur intérieure	367 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
matériau	polypropylène	résistance à la température	-40 °C à +90 °C
gerbable	oui	convient pour les convoyeurs à r	oui
gerbable avec rebord gerbage	rebord gerbage	dispositif de support	poignées
emboîtable	non	couleur	bleu
pliable	non	Poids	1,85 kg

Accessoires

527566		couvercle indépendant, en polypropylène, pour bac gerbable, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en gris
527577		couvercle à charnière, en polypropylène, pour bac gerbable, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en gris
527587		couvercle crocodile, en polypropylène, pour bac gerbable, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en gris
527588		Bac de rangement, pour bac gerbable, hauteur x longueur x largeur 80 x 560 x 178 mm, division 1/2, en polypropylène
527589		Bac de rangement, pour bac gerbable, hauteur x longueur x largeur 80 x 280 x 178 mm, division 1/4, en polypropylène

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion