

veiligheidsrolcontainer rolltainer®

draagvermogen 500 kg, hoogte x
lengte x breedte 1800 x 815 x 724
mm, nuttige hoogte 1585 mm,
opbouwelementen: 3 wanden
(draadgaas), 1 openslaande deur, 1
legbord, dak, frame van staal
galvanisch blauw verzinkt, platform
van hout, Met polypropyleen-
banden op polypropyleen-velg



Artikelnummer: 219838



veiligheidsrolcontainer rolltainer®

draagvermogen 500 kg



veiligheidsrolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1800 x 815 x 724 mm
- nuttige hoogte 1585 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, 1 legbord, dak
- 1 x In-/uitklapbaar legbord van draadgaas
- afsluitbaar met hangslot
- frame van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van hout
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 108 mm
- Met polypropyleen-banden op polypropyleen-velg
- levering zonder slot

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
type wagen	veiligheidsrolcontainer	legbord-/niveautype	In-/uitklapbaar legbord van draadgaas
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, 1 legbord, dak	legborden / schappen aantal	1 stuks
draagvermogen	500 kg	sluitsysteem	hangslot
hoogte	1800 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
lengte	815 mm	banden	polypropyleen
breedte	724 mm	materiaal velg	polypropyleen
nuttige hoogte	1585 mm	wiel-ø	108 mm
nestbaar	nee	plafond	ja
platform	opengewerkt	inhoud levering	zonder slot
materiaal platform	hout	gewicht	56,5 kg
materiaal onderstel	staal		

Gerelateerde Producten

219976		draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
243999		kunststof legbord, Voor bak breedte x diepte 705 x 728 mm, draagvermogen 150 kg, van hogedruk polyethyleen in vergelijkbaar met RAL 7046 telegrijs