

Casco roulette fixe

force 205 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polypropylène, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243335



roulette fixe

- force 205 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- diamètre 200 mm
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polypropylène
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	205 kg	pare-fils	non
pneumatique	caoutchouc plein	longueur de moyeu	59 mm
Ø de roue	200 mm	distance trou de vis	105x84/76 mm

matériau de jante	polypropylène	surface de boîtier	galvanisé
roulement	roulement à rouleaux	Poids	2,1 kg