

VARIOfit chariot à ridelles

force 1000 kg, plateau longueur x largeur 1025 x 700 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse 1 ridelle (paroi pleine), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, avec bandage élastique



VARIOfit

12 YEARS WARRANTY



Numéro d'article: 504777

VARIOfit Chariot à dossier avec ridelle

chariot à ridelles

- force 1000 kg
- plateau longueur x largeur 1025 x 700 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse 1 ridelle (paroi pleine)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- avec bandage élastique
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention chariot de manutention

norme européenne non

type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariot à ridelles	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	1000 kg	pneumatique	élastique
longueur de plateau	1025 mm	Ø de roue	200 mm
largeur de plateau	700 mm	roulement	roulement à billes
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
surface de plateforme	antidérapant	disposition des roues	rectangulaire
exécution de plateforme	imperméable	surface de châssis	finition peinture époxy
rehausses	1 ridelle (paroi pleine)	couleur	bleu gentiane // RAL5010
emboîtable	non	garantie	12 années
matériau	acier	Poids	40 kg
matériau de finition	soudé		

Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg