

Wandsteckdose, abgesichert - mit Si-Lasttrennschalter NH00, Gehäusegröße 460x180




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15007
EAN	4024941150071
Produktgruppe	Wandsteckdose abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Betätigungsclappe rauchtupas, Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlussclchnik	Sclraubcllemmen als Rahmencllemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	502mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	191mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebestandigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Mit eingebauten Si-Lasttrennsclalter NH00

Logistikdaten	
Einzelgewicht	3,485 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150071
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3,947 kg
Volumen	26.400 ccm



Ampere	63	63	125	125		
Polzahl	4	5	4	5		
a	180,0	180,0	180,0	180,0		
b	460,0	460,0	460,0	460,0		
c	160,0	160,0	160,0	160,0		
d	440,0	440,0	440,0	440,0		
e	191,0	191,0	210,0	210,0		
f	500,0	500,0	512,0	512,0		
g ø	8,3	8,3	8,3	8,3		
h	6,5	6,5	6,5	6,5		
i	M40	M40	M40	M40		
k	M32/40	M32/40	M40/50	M40/50		