



**3** JAHRE  
 YEARS  
 GARANTIE  
 WARRANTY

### ANSMANN Worklight Inspection

- Professionelle Werkstattleuchte mit SMD LED Technologie
- Hauptlicht (stufenlos dimmbar über Dimmrad) und Zusatzleuchte am Lampenkopf
- Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
- Gehäuse Schutzart IP54 / Stoßfestigkeit IK07
- Herausklappbarer, um 360° drehbarer Haken
- Inkl. Haltemagnete auf Gehäuserückseite und Unterseite
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V / 5000mAh)
- Lademöglichkeit über Typ-C Ladebuchse oder über Ladestation, Ladekontrollanzeige über LED
- Lichtstrom: Haupt-LED 1000 Lumen / Top-LED 180 Lumen
- Leuchtdauer bis zu 46 Stunden | Ladezeit: ca. 3 Stunden
- Inkl. Netzausfallelektronik > Notlicht bei Stromausfall

### INFORMATIONEN

<b>Produktname</b>	Worklight Inspection
<b>Artikelnummer</b>	1600-0382
<b>EAN-Code</b>	4013674169351
<b>Zolltarifnummer</b>	8513100000
<b>Materialgruppe</b>	02
<b>Lieferumfang</b>	Leuchte, Ladestation, Typ-C Ladekabel, Bedienungsanleitung

<b>Produkt</b>	256 × 37,5 × 57,5 mm / 732 g
<b>Verpackung + Produkt</b>	108 × 81 × 325 mm / 862 g
<b>Verpackungseinheit</b>	10 (425 × 345 × 246 mm)

