

**Artikelnummer:** 39655

**Kurzbeschreibung:** Anlehnbügel WSM, 2-seitig, für Reifen bis B 55 mm, B 1500 x T 48 x H 800 mm, Stahl verzinkt, zum Aufdübeln

**Langbeschreibung:** Anlehnbügel WSM, 2-seitig, f. Reifen bis B 55 mm, B 1500 x T 48 x H 800 mm, Stahl verzinkt, zum Aufdübeln/Einbetonieren: Dieser zweiseitig einsetzbare Anlehnbügel von WSM wurde aus feuerverzinktem, korrosionsbeständigem Stahl-Rundrohr mit einem Durchmesser von 48 mm gefertigt. Er ist ideal für die Aufnahme sämtlicher Fahrräder, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm, der Radabstand beträgt jeweils 48 mm. Für den Schutz der Fahrräder vor Diebstahl sind praktische Stahl-Rundösen integriert, an denen die Fahrradrahmen zuverlässig befestigt werden können. Dieser Anlehnbügel von WSM ist mit 3 Jahren Garantie versehen und wird zerlegt für die einfache Bodenmontage geliefert. Er steht sowohl in einer Ausführung zum Aufdübeln mittels Fu ssplatten als auch in einer Ausführung zum Einbetonieren zur Verfügung. Bei beiden Varianten betragen die Gesamtma sse jeweils B 1500 x T 48 x H 800 mm. Weitere Details: Robuster, zweiseitig verwendbarer Anlehnbügel Geeignet für die Aufnahme von sämtlichen Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm Mit integrierten Stahl-Rundösen zur Diebstahlsicherung des Fahrrades Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Bodenmontage Radabstand: jeweils 48 mm Ausführung: wahlweise zum Aufdübeln mithilfe von Fu ssplatten oder zum Einbetonieren Material: jeweils Stahl-Rundrohr mit 48 mm, feuerverzinkt und korrosionsbeständig Ma sse: jeweils B 1500 x T 48 x H 800 mm Gewicht: jeweils 11,3 kg Garantie: jeweils 3 Jahre



**EAN/GTIN:** 4250366524023