

Scangrip lampe portative sans fil SUNMATCH 4

Ampoule : DEL COB à valeur CRI extrêmement élevée, avec aimant et crochet, angle de rayonnement 80 °, avec batterie

Numéro d'article: 254578

SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



lampe portative sans fil

- Convient pour entreprises de peinture et d'aménagement intérieur et ateliers
- idéal pour les travaux d'inspection et de montage
- Longueur x largeur x profondeur 188 x 58 x 26 mm
- Ampoule : DEL COB à valeur CRI extrêmement élevée
- avec aimant et crochet
- durée d'éclairage 2 - 10 h, spot 3 h
- angle de rayonnement 80 °
- Avec variateur de 10 à 100 %
- Pivotante à 180°
- durée de charge 4 h
- affichage avec indicateur de charge de la batterie
- avec batterie
- Compatible avec lithium-ions
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C

- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- 3 années de garantie

Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	Durée de charge	4 h
type de lampe	lampe portative	Affichage	indicateur de charge de la batterie
convient pour (secteurs)	entreprises de peinture/d'aménagement intérieur	équipement lampe	aimant, crochet
convient pour (application)	Travaux d'inspection et de montage	exécution tête de lampe	Pivotante à 180°
type d'ampoule	DEL COB	fonction lampe	Avec variateur de 10 à 100 %
Durée d'éclairage	2-10 h	longueur	188 mm
durée d'éclairage du spot	3 h	largeur	58 mm
flux lumineux	50-500	profondeur	26 mm
flux lumineux du spot	200	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
avec variateur	oui	indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
angle de rayonnement	80 °	garantie	3 années
alimentation	batterie	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
type de batterie	lithium-ions	Poids	0,49 kg
capacité de batterie	2,6 Ah		

Cela s'adapte aussi ...

254579



projecteur manuel, Ampoule : DEL COB à valeur CRI extrêmement élevée, avec Poignée de transport et 2 aimants intégrés, angle de rayonnement 100 °, avec batterie