


TROAX wandelement voor scheidingswandsysteem Standard

hoogte x breedte 2200 x 1200 mm,
standaarduitvoering (frame 19 x 19
mm), van staal gelakt in RAL7037
stofgrijs

Artikelnummer: 505651



TROAX Wandelement voor scheidingswandsysteem Standard

standaarduitvoering







wandelement voor scheidingswandsysteem

- hoogte x breedte 2200 x 1200 mm
- draadgaas 50 x 50 x 2,5
- standaarduitvoering (frame 19 x 19 mm)
- frame van vierkante buis
- van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs





Technische details

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| afbakening en verkeer | veiligheidsuitrusting | draaddikte | 2,5 mm |
| veiligheidsuitrusting | scheidingswandsysteem | scheidingswand uitrusting | standaarduitvoering (frame 19 x 19 mm) |
| roosterelement | wandelement | profiel | vierkante buis |
| hoogte | 2200 mm | materiaal | staal |
| breedte | 1200 mm | oppervlak | gelakt |
| hoogte maas | 50 mm | kleur | stofgrijs // RAL7037 |
| breedte maas | 50 mm | gewicht | 8,25 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|--|---|
| 505694 |  | steun voor scheidingswandsysteem, hoogte x breedte 2200 x 40 mm, met voetplaat, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs |
| 505697 |  | balansstaaf, voor draadgaas wand, hoogte x breedte x diepte 2200 x 19 x 19 mm |
| 505729 |  | veiligheidsuitrusting, voor draadgaas wand |
| 505863 |  | staande consoles, voor machine-veiligheidshek |
| 529984 |  | U-rail, voor draadgaas wand |
| 532205 |  | opzetelement voor wandelement voor scheidingswandsysteem, hoogte x breedte 800 x 1200 mm, standaarduitvoering (frame 19 x 19 mm), van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 144768 |  | transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat |
| 208490 |  | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels |
| 210871 |  | mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |