

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 100 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 125 x 31 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, velg met draadvangkappen

VE 2 stuks

Artikelnummer: 526458



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

Wiel

wiel

- draagvermogen 100 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 125 x 31 mm
- naaf lengte x Ø 36,5 x 8 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg met draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	elektrisch geleidend	nee
roltype	apparaatwiel	draadvangkappen	ja
bouwmodel	wiel	naaflengte	36,5 mm
draagvermogen	100 kg	naafboorgat	8 mm
banden	TPE	wielbreedte	31 mm
wiel-ø	125 mm	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
materiaal velg	kunststof	gewicht	0,569 kg
wiellager	kogellager		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken