

Fassroller

Traglast 350 kg, Ladefläche Ø 610 mm, Kapazität 1 x 200-Liter-Stahlfass oder 1 x 220-Liter-Kunststofffass, Plattform offen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Lenkrollen



Artikelnummer: 235764



Fassroller

- Traglast 350 kg
- Ladefläche Ø 610 mm
- Kapazität 1 x 200-Liter-Stahlfass oder 1 x 220-Liter-Kunststofffass
- Plattform offen
- keine Ausstattung
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 75 mm
- mit Nylon-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Rollertyp	Fassroller	Bereifung	Nylon

Traglast	350 kg	Durchmesser Rad	75 mm
Durchmesser Ladefläche	610 mm	Höhe	125 mm
Kapazität	1 x 200-Liter-Stahlfass oder 1 x 220-Liter-Kunststofffass	Länge	610 mm
Plattform Konstruktion	offen	Breite	610 mm
Transportwagen Ausstattung	keine Ausstattung	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Lenkstange	nein	Gewicht	9 kg