

## Messgeräte / Anreißköpfe

### RG350140

Restsauerstoffmessgerät Pro OX 100



Messbereich 0,00 - 21,00 % Sauerstoff

- Reaktionszeit <15 Sekunden
- Bedientemperatur 0° - 50°C
- Leistungsdauer Akku bis zu 2 Std. im Probemodus
- Elektrochemischer Sauerstoffsensor
- Kalibrierungs- und Testzertifikat

Vorteile:

- Auflösung 0,01 % (100 ppm)
- Integrierte automatische Pumpe
- Automatische Kalibrierung
- Datenspeicherung, bis zu 50 Datensätze
- USB Schnittstelle zur Datenübermittlung und Speicherung
- Audiovisuelles Alarmsignal am Ende der Spülzeit
- Sehr schnelle Reaktionszeit
- Aufladbarer 9V Akku
- Hintergrundbeleuchtung
- Software auf Windows Basis
- Ein Jahr Garantie auf den Sensor

Lieferumfang:

Pro OX 100 Sauerstoffmessgerät mit Sensor, Transportkoffer aus Polycarbonat, 1,5 m Schlauch mit Schnellkupplung, Edelstahlmessonde, 2 mm Durchmesser, Wiederaufladbarer Akku mit Ladegerät, USB Kabel, Haltegestell, Schraubendreher, Gebrauchsanweisung