

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3CC00-4AB3



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :

Item-Nr. :

Siemens-Auftrags-Nr. :

Komm.-Nr. :

Angebots-Nr. :

Projekt :

Bemerkung :

Bemessungsdaten		Anschlüsse	
<b>Eingang</b>		<b>Netzseitig</b>	
Phasenzahl	1 AC	Ausführung	Schraubklemmen
Netzspannung	200 ... 240 V	Anschlussquerschnitt	1,00 ... 2,50 mm <sup>2</sup> (18 ... 14 AWG)
<b>Ausgang</b>		<b>Lastseitig</b>	
Bemessungsstrom	3,4 A	Ausführung	Pigtail
<b>Mechanische Daten</b>		Anschlussquerschnitt	1,50 mm <sup>2</sup> (16 AWG)
<b>Maße</b>		Leitungslänge	0,39 m (1,28 ft)
Breite	75,5 mm (3,0 in)	<b>PE-Anschluss</b>	
Höhe	200,0 mm (7,9 in)	Ausführung	Stehbolzen M5
Tiefe	50,0 mm (2,0 in)	<b>Normen</b>	
Schutzart	IP20 / UL open type	Normen-Konformität	cURus
Nettogewicht	1,3 kg (2,9 lb)		