

**LED-MR8 6SMD5050 Ø26,7x38mm, BA15s 10-30V  
12VAC/DC 1W 100Lm 3000K 125° dimmbar**

Artikel-Nr. 30124



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Nennspannung:	10 - 30 V
Spannungsart:	AC/DC
Lampenleistung:	1 W
Lichtstrom:	100 lm
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:	sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:	nicht zutreffend
Sockel:	sonstige
Farbe:	weiß
Lichtfarbe Kategorie:	warm
Lichtfarbe:	830
Farbtemperatur:	3000 K
Farbe steuerbar (RGB):	Nein
Dimmbar:	Ja
Ausstrahlungswinkel:	125 °
Durchmesser:	26.7 mm
Länge:	38 mm
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED-MR8 6SMD5050 Ø26,7x38mm Dieses Leuchtmittel ersetzt eine 15-20W Halogenleuchte. Ob im Bad, Sternenhimmel, Boot oder Caravan, dieses Leuchtmittel kann von 10-30V betrieben werden. Energiesparende LED-Lampe für Wohnwagen, Boot, Wohnmobil etc. Sparen Sie bis zu 89 % Energie bei gleicher Lichtstärke! Speziell für den Einsatz im mobilen Bereich konzipierte LED-Leuchtmittel. Weisen einen gegenüber Standard-Leuchtmitteln erweiterten Betriebsspannungsbereich auf, der auch Ladevorgänge und Spannungsspitzen auffängt, ohne dass die Funktionssicherheit und Lebensdauer der LEDs sinkt.

Energieeffizienzklasse: A+  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 1.1  
 Quecksilbergehalt (mg): 0  
 Schaltzyklen: 25000  
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 80  
 Lichtstromerhalt: 0.7  
 Power-Faktor: 0,8  
 Lebensdauer (h): 50000  
 SDCM: <7

Letzte Aktualisierung am: 09.12.2014 11:29:59

