

WSM abri pour cycles

hauteur x largeur x profondeur 2290 x 4130 x 2180 mm, toit en polycarbonate, structure en acier galvanisé avec revêtement RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 215282

WSM Abris à cycles



abri pour cycles

- hauteur x largeur x profondeur 2290 x 4130 x 2180 mm
- charge de neige 93 kg/m²
- toit en polycarbonate
- structure en acier galvanisé avec revêtement RAL5010 bleu gentiane
- utilisation à un côté
- Produit livré démonté





Détails techniques

| | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| équipement d'extérieur | toit de protection | couleur du toit | transparent |
| type de toit de protection | abri pour cycles | matériau de châssis | acier |
| hauteur | 2290 mm | surface de châssis | galvanisé // revêtu |
| largeur | 4130 mm | couleur du châssis | bleu gentiane // RAL5010 |
| profondeur | 2180 mm | exécution couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| utilisation | à un côté | livraison | démonté |
| charge de neige | 93 kg/m ² | Poids | 315 kg |
| matériau de toiture | polycarbonate | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 240185 |  | Paroi latérale pour abri pour cycles, suivant à droite, paroi en polycarbonate en transparent, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 240186 |  | Paroi latérale pour abri pour cycles, suivant à gauche, paroi en polycarbonate en transparent, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 202021 |  | sac poubelle, capacité 120 l, En LDPE épaisseur 60 µm, longueur x largeur 1100 x 700 mm, en bleu |
| 202835 |  | pince ramasse-débris, bout de pince en plastique, ouverture de prise 105 mm, longueur 1050 mm, en aluminium, anodisé |
| 224764 |  | kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines |
| 306339 |  | poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 27 l, hauteur 430 mm, pour fixation sur montant ou murale, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement plein |