

## **bott** **table de travail** verso

hauteur x largeur x profondeur 980 x 1050 x 600 mm, plateau de table en multiplex, équipement : 6 tiroirs, 1 armoire, Avec porte à battants, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL3004 rouge pourpre, soubassement 4 roul.

**Numéro d'article: 233266**



### table de travail

- hauteur x largeur x profondeur 980 x 1050 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- équipement : 6 tiroirs, 1 armoire
- à gauche 6 tiroirs
- à droite 1 armoire
- force par tiroir 50 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec blocage d'extension
- Avec porte à battants
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL3004 rouge pourpre



- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm

## Détails techniques

type de meuble	table	matériau de plaque	multiplex
type de table	table de travail	matériau de châssis	acier
hauteur	980 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
largeur	1050 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
profondeur	600 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur réglable	non	couleur de la face avant	rouge pourpre // RAL3004
équipement établi	6 tiroirs, 1 armoire	matériau de finition	soudé
soubassements à gauche	tiroirs	nombre de portes	1 pièce
soubassements à droite	1 armoire	type de porte	porte à battants
nombre de tiroirs	6 pièce	roulant	oui
nombre x hauteur tiroirs		nombre/type de roulettes	4 roul.
capacité de charge de tiroir	50 kg	Ø de roue	125 mm
extension tiroir	100 %	Poids	99,433 kg
blocage d'extension	blocage d'extension		

## Accessoires

233000		séparateurs et parois emboîtables, avec 7 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233001		séparateurs et parois emboîtables, avec 7 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233002		séparateurs et parois emboîtables, avec 13 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233003		séparateurs et parois emboîtables, avec 13 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233004		séparateurs et parois emboîtables, avec 21 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233005		séparateurs et parois emboîtables, avec 21 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233006		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

233016		couche de mousse, longueur x largeur 1050 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233449		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 33 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

## Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes