


KERN

appareil de mesure de force
SAUTER FK 250

boîtier en plastique, plage de mesure 250 N, Lisibilité par incréments de 0,1 N

Numéro d'article: 235978

KERN



KERN appareil de mesure de force SAUTER FK 250






- Convient pour pour des mesures simples
- boîtier en plastique
- plage de mesure 250 N
- Lisibilité par incréments de 0,1 N
- fréquence de mesure 1000 Hz
- avec les fonctions Hold, Peak
- affichage rotatif
- adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible
- hauteur x largeur x profondeur 35 x 195 x 82 mm

Détails techniques

type de balance	appareil de mesure	équipement balance	affichage rotatif
type d'appareil de mesure	appareil de mesure de force	hauteur	35 mm

convient pour (application)	mesures simples	largeur	195 mm
matériau	plastique	profondeur	82 mm
plage de mesure	250 N	Numéro d'enregistrement DEEE	DE80821200
lisibilité	0,1 N	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
fréquence	1000 Hz	Marque selon le registre allemand	KERN
balance fonctions	Hold, Peak	Poids	0,89 kg
alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz, alimentation sur piles possible		

Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu