

## fetra ESD-etagewagen

draagvermogen 300 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, etage(s) van hout, elektrisch geleidend, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in donkergrijs, met TPE-banden



**fetra**  
Transportgeräte



Artikelnummer: 118915

## fetra ESD-tafelwagen

### Draagvermogen 300 kg

ESD-etagewagen





- draagvermogen 300 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm
- etage(s) van hout, elektrisch geleidend
- duwbeugel hoog
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in donkergrijs
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	elektrisch geleidend	ja
type wagen	etagewagen	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen	300 kg	uitrichting duwbeugel	hoog
lengte laadvlak	850 mm	in-/uitklapbaar	nee

breedte laadvlak	500 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
etages aantal	3 stuks	banden	TPE
materiaal etage(s)	hout	wiel-ø	125 mm
draagvermogen etage	80 kg	wiellager	groefkogellager
etage(s) uitvoering	elektrisch geleidend	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
etage-inrichting	recht	wielstand	rechthoekig
hoogte	1020 mm	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	donkergrijs
materiaal verwerking	gelast	norm	EN 1757-3 (rem)
euronorm	nee	gewicht	39 kg
constructies	geen		

## Gerelateerde Producten

119092		centrale rem voor platformwagen, voor laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309687		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
309723		wiel, met polyamide-banden, diameter 125 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar